

**Popierinės maskavimo juostos rinkinys, Plotis x ilgis (mmx m): 50X50****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	083645 50X50
GTIN	4005801208538
Produktų klasė	08M

Aprašymas**Modelis:**

tesakrepp® 4329 lengvai maskuojanti, plona ir **lanksti popierinė maskavimo juosta** pasižymi puikiu atsparumu šlapiam šlifavimui ir **apsaugo dažus bei užpildus**. Taip pat puikiai tinka bendriems **maskavimo ir dažymo darbams** iki 70°C temperatūroje.

Pastaba:

Nurodytas tesa® produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

Techninis aprašymas

Plotis	50 mm
Gamintojo pavadinimas	tesakrepp® 4329
Storis	0,13 mm
Spalva	gelsva
Ilgis	50 m
Tamprumas	10 %
Yra pamušalas	ne

Lipnios juostos rulonų kiekis	6
Stipris tempiant	0,33 N/mm
Klijai	natūralus kaučiukas
atsparus temperatūrai iki	70 °C
Sandėlio oro drėgmė	50 - 70 %
Laikymo temperatūra	15 - 35 °C
Ypatybė	galima ženklinti
Ypatybė	galima nuplėšti rankomis
Ypatybė	galima pervynioti
Pagrindo medžiaga	Popierius
Sukibimas su plienu	0,28 N/mm
Paskirtis	Maskavimas
Lipnios juostos rūšis	vienpusė
Produkto rūšis	Lipni juosta