



OZ-canginė įspraustinė Forma ADB, BT 40 A = 70, Užspaudimo ribos: 2-16 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302880 2-16
GTIN	
Produktų klasė	36E

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

Užveržimo veržlė su rutuliniu guoliu užtikrina patikimą cangės užspaudimą.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui OZ spyruoklinėse įvorėse pagal **ISO 10897**.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su OZ užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, AB užveržimo raktas Nr. 308820– 308835, OZ spyruokliuojančios įvorės Nr. 309540 – 309565, kablinis raktas Nr. 628400.

Pjovimo technika: HSC

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 70 mm

Išorinis Ø D: 43 mm

Atsarginė užveržimo veržlė, Nr. 309670: 2 - 16

tinkamas kablinis raktas Nr. 628400.: 40/42

Techninis aprašymas

tinkamas kablinis raktas Nr. 628400.	40/42
Atsarginė užveržimo veržlė, Nr. 309670	2 - 16
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
Užspaudimo ribos	2 - 16 mm

Išorinis Ø D	43 mm
Laikiklis	BT 40 A = 70
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 15000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 6 mm	309540 6
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308720 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308804 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 9 mm	309540 9
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 8 mm	309540 8
Kablinis raktas su nosele išoriniam veržlių Ø 40/42 mm	628400 40/42
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 16 mm	309540 16
Užtraukimo varžtas Mazak, sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 14 mm	309540 14
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 12 mm	309540 12
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK	308820 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 10 mm	309540 10
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK	308812 40
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 5 mm	309540 5
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 11 mm	309540 11
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Užtraukimo varžtas sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308780 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40

OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 4 mm	309540 4
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 13 mm	309540 13
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 15 mm	309540 15
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 7 mm	309540 7
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK	308830 40
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK	308810 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme ir su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308803 40
Užtraukimo varžtas Hurco 90°, su kiauryme ir su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308805 40