



## Termo grąžtas, standartinis (su iškyša), sriegiams M: M4



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	082730 M4
GTIN	2050001740182
Produktų klasė	04D

### Aprašymas

#### Modelis:

Kietlydinio termo grąžtas srieginėms skylėms formuoti.

#### Aprašymas:

Sūkių skaičiumi ir trinties šiluma sukuriama vietinė trinties šiluma, dėl kurios suminkštėja visų tipų metalinės medžiagos. Tokiu būdu per keletą sekundžių galima be drožlių pagaminti uždarus praėjimus pagrindinėje medžiagoje.

Terminis grąžtas daugiakampiu HM kontūru sukuria trinties šilumą, dėl kurios suminkštėja visų tipų metalinės medžiagos. Tokiu būdu per keletą sekundžių galima be drožlių pagaminti uždarus praėjimus pagrindinėje medžiagoje.

#### Privalumai:

- **Sutaupoma išlaidų ir laiko, lyginant su įprastiniu procesu (pvz.: priveržimo veržlėmis).**
- **Be drožlių, be atliekų; pakeičia kniedines, suvirintas ir prispaudimo veržles.**
- **Tvirtas pagrindas sriegiams su didele ištraukimo jėga.**
- **Visiems standartiniams medžiagų storiams ir sriegių dydžiams (sriegiai pagal DIN 13).**

### Techninis aprašymas

sriegiams M	M4
-------------	----

rekomenduojamas sūkių skaičius	2600 min <sup>-1</sup>
Didžiausias medžiagos storis	2,6 mm
Kiaurymės Ø	3,7 mm
rekomenduojama galia	0,7 kW
Koto Ø	6 mm
Produkto rūšis	Terminis grąžtas