



Precizinė ER įspraustinė CENTRO P, BT 40, Tipas CP skirtas ER: 16C



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302886 16C
GTIN	2050001701619
Produktų klasė	33F

Aprašymas

Modelis:

- Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.
- Radialinio mušimo ir tvirtinimo tikslumas $3\mu\text{m}$ esant ($3 \times D$, maksimaliai 50 mm).
- Labai didelė užspaudimo jėga, nes visa užspaudimo įvorė yra patrono viduje ir užveržimo veržlė padengta specialia danga.
- Vibracija slopinama užspaudimo įvorės ir patrono mase.
- Pasirinktinai ir be sandarinimo su ER užveržimo veržle CP Nr. 309655 arba su sandarinimu su ER užveržimo veržle sandarinimo žiedams HP Nr. 309665 kartu su HP sandarinimo žiedais Nr.309666 – 309666 (vidiniam aušinimui arba purvui sulaikyti!).

Privalumai:

Patentuotas užspaudimo įvorės, dvigubų kreipiamųjų, trapecinio sriegio ir suteptos užveržimo veržlės pritvirtinimas užtikrina stabilumą, tvirtumą ir ypatingą tikslumą.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio koto ypač tiksliam tvirtinimui.

Tiekimo sudėtis:

Be užveržimo veržlės ir sandarinimo žiedų.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820– 308835, precizinės ER įspraustinės, skirtos HP Nr. 309368 – 309378 ir sriegikliams Nr. 309402 – 309418 (ne Horex), ER užveržimo veržlės CP Nr. 309655; 309665, sandarinimo diskai HP Nr. 309666 – 309668. Ritininiai raktai CP Nr. 309754; 309756,

Pastaba:

- Įspraustinėje CP užspaudžiamas tik nominalus \emptyset iki koto \emptyset , tolerancija h10.
- Naudoti kartu su Fahrion spyruokliuojančia įvore.

Pjovimo technika: HSC

Forma: ADB

ER cangės su HDC spyruokliuojančia įvove, radialinis mušimas: $\leq 6 \mu\text{m}$

HP cangės su HP spyruokliuojančia įvove, radialinis mušimas: $\leq 3 \mu\text{m}$

Užspaudimo ribos: 1 - 10 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 100 mm

Išorinis \varnothing D: 24 mm

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Užspaudimo ribos	1 - 10 mm
Tipas CP skirtas ER	16C
Išorinis \varnothing D	24 mm
Forma	ADB
Serija	Centro P
ER cangės su HDC spyruokliuojančia įvove, radialinis mušimas	$\leq 6 \mu\text{m}$
HP cangės su HP spyruokliuojančia įvove, radialinis mušimas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Laikiklis	BT 40
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min^{-1}
ER cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas	$\leq 6 \mu\text{m}$
HP cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308620 40

309372 8

ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo
Ø d 8 mm

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus
užveržimo Ø d 8 mm

309404 8

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d
2,8 mm

309402 2,8

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1
(buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40

308820 40

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 9 mm

309370 9

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308785 40

ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm

309371 4

ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm

309371 9

Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiauryme sandarus
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308801 40

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8
mm

309402 8

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7
mm

309402 7

Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40M

308670 40M

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308765 40

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 3 mm

309370 3

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d
4,5 mm

309402 4,5

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 10 mm

309370 10

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus
užveržimo Ø d 3,5 mm

309404 3,5

Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308635 40

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus
užveržimo Ø d 7 mm

309404 7

309402 4

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm

Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308610 40

ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

309372 6

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308760 40

Sandarinio plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 2 mm

309666 2

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308605 40

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm

309402 3,5

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 1 mm

309370 1

ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

309371 6

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 7 mm

309370 7

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm

309402 9

Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308806 40

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308700 40

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

309370 6

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40

308830 40

ER cangių rinkinys HP su tarpine (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E

309391

ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm

309371 7

ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm

309371 5

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka kūginiams laikikliams 40

308810 40

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 2 mm

309370 2

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 5 mm

309370 5

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309370 8
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309402 6
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309404 6
Sandarinio plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 1 mm	309666 1
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308720 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309370 4
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309371 10
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 40	308812 40
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309371 3
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309371 8
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309372 4
	309404 4,5

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308740 40

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308790 40

ER cangių rinkinys HP (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E

309390

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308615 40