

**HOLEX**

## Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiauryme sandarus, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 40



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	308801 40
GTIN	4045197644497
Produktų klasė	32Z

### Aprašymas

#### Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

#### Paskirtis:

Įrankiams su kūginiu kotu **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

#### Pastaba:

Su guminiu **sandarinio** žiedu.

Tinkamą užveržimo raktą galite rasti el. parduotuvėje.

Montuodami AB, įsitinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.

### Techninis aprašymas

tinka kūgiams su spalviniu kodu	SK 40
Sriegis M	M16
L <sub>1</sub>	32 mm
tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu	40
Bendras ilgis L	57,15 mm
maksimalus užveržimo momentas	50 Nm
Riebokšlio Ø D	23 mm

Galvutės Ø D <sub>1</sub>	15 mm
Rakto dydis	19 mm
Užtraukimo varžtų standartas	MAS 403
Produkto rūšis	Užtraukimo varžtas

## Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308825 40