



Juostinės šlifavimo staklės GI, Tipas: 790201



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 077613 790201 |
| GTIN | 2050001676757 |
| Produktų klasė | 03H |

Aprašymas

Modelis:

GRIT GI šlifavimo programa pramoniniam apdirbimui: **Tvirtos konstrukcijos, su labai galingais varikliais.**

- **Labai ekonomiška, nes nuima didelį kiekį medžiagos.**
- **Našus variklis su 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Patentuota juostos įtempimo sistema.**
- **Itin saugus darbas: ribotuvą, šlifavimo tarpą ir akių apsaugą galima nustatyti individualiai.**

Bazinis **modulis** pramoniniam juostiniam šlifavimui.

- **Patogus valdymas, mažas vibravimas.**
- **Su pastoviu sūkių skaičiumi, užtikrinančiu puikų apdirbimo našumą.**
- **Prijungimui prie centrinių nusiurbimo įrenginių paruoštos jungtys.**

Paskirtis:

Su **mašinų pagrindais** Nr. 077614 kaip **juostinė šlifavimo mašina, su papildymo moduliais spinduliniam, išilginiam, plokštuminiam, necentriniam šlifavimui ir užvartų nuėmimui.**

Tiekimo sudėtis:

Su CEE kištuku (16 A), 1 šlifavimo juosta.

Pastaba:

Šlifavimo juostos žr. Nr. 558310 ir t.t. ir Nr. 558453-56.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius 1. greitis

3000 min⁻¹

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Gamintojo pavadinimas | GI 75 |
| Juostos plotis | 75 mm |
| Svoris | 65 kg |
| Juostos ilgis | 2000 mm |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis |
| Produkto rūšis | Juostinis šlifuoklis |

Priedai

| | |
|---|-----------------|
| Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R Grūdėtumas 36 | 558454 36 |
| Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R Grūdėtumas 80 | 558454 80 |
| Mašinos padas Tipas 99001003 | 077614 99001003 |
| Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R Grūdėtumas 80 | 558453 80 |
| Mašinos padas Tipas 99001004 | 077614 99001004 |
| Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R Grūdėtumas 60 | 558453 60 |
| Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)ZK713X Grūdėtumas 120 | 558310 120 |
| Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)ZK713X Grūdėtumas 60 | 558310 60 |
| Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R Grūdėtumas 60 | 558454 60 |
| Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R Grūdėtumas 36 | 558456 36 |
| Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R Grūdėtumas 36 | 558453 36 |
| Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R Grūdėtumas 120 | 558454 120 |
| | 558453 120 |

Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)GRIT R
Grūdėtumas 120

Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)ZK713X
Grūdėtumas 40

558310 40

Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA)ZK713X
Grūdėtumas 80

558310 80