


3M**Aliumininė lipni juosta, Plotis x ilgis (mmxm): 38X50**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	083635 38X50
GTIN	2050001661425
Produktų klasė	08M

Aprašymas

Modelis:

Minkšta aliuminio lipni juosta yra tinkama galvanizacijai, pasižymi stipriu šilumos ir šviesos atspindžiu, yra atspari oro sąlygoms ir chemikalams.

3M™ 431 pasižymi puikiomis sandarinimo savybėmis dėl atsparumo drėgmei ir yra tinkama ilgalaikiam naudojimui.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	431
Storis	0,09 mm
Ilgis	50 m
Plotis	38 mm
Spalva	sidabrinis
Stipris tempiant	3,38 N/mm

Tamprumas	5 %
atsparus temperatūrai iki	-55 - 155 °C
Pagrindo medžiaga	Aliuminis
Minimali naudojimo trukmė	12 mėnuo
Laikymo temperatūra	20 °C
Ypatybė	su UV filtru
Ypatybė	atsparus drėgmei
Lipnios juostos rūšis	vienpusė
Klijai	Akrilatas
Yra pamušalas	ne
Sandėlio oro drėgmė	50 %
Paskirtis	Apvalkalas
Paskirtis	Maskavimas
Paskirtis	Sandarinimas
Paskirtis	Šoninių paviršių apdirbimas
Paskirtis	Apsauga
Sukibimas su plienu	0,44 N/mm
Produkto rūšis	Lipni juosta