

**HOLEX**

## Užtraukimo varžtas 60° sandarus, su tvirtinimo kiauryme, tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 50



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	308785 50
GTIN	4045197543103
Produktų klasė	32Z

### Aprašymas

#### Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

#### Paskirtis:

Įrankiams su kūginiu kotu **JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2**.

#### Pastaba:

Su guminiu **sandarinio** žiedu.

Tinkamą užveržimo raktą galite rasti el. parduotuvėje.

Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.

### Techninis aprašymas

L <sub>1</sub>	45 mm
Galvutės Ø D <sub>1</sub>	23 mm
Sriegis M	M24
Bendras ilgis L	85 mm
Riebokšlio Ø D	38 mm
tinka kūgiams su spalviniu kodu	SK 50
maksimalus užveržimo momentas	150 Nm

tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu	50
Rakto dydis	30 mm
Kiaurymės charakteristika	su tvirtinimo kiauryme
Užtraukimo varžtų standartas	MAS 403
Produkto rūšis	Užtraukimo varžtas

## Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308825 50