

**HOLEX**

## Užtraukimo varžtas 90° sandarus, be kiaurymės, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 40



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 308790 40     |
| GTIN             | 4045197377876 |
| Produktų klasė   | 32Z           |

### Aprašymas

#### Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

#### Paskirtis:

Įrankiams su kūginiu kotu **JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2**.

#### Pastaba:

Su guminiu **sandarinio** žiedu.

Tinkamą užveržimo raktą galite rasti el. parduotuvėje.

Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.

### Techninis aprašymas

|  |       |
|--|-------|
| maksimalus užveržimo momentas              | 50 Nm |
| Galvutės Ø D <sub>1</sub>                  | 15 mm |
| tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu | 40    |
| Bendras ilgis L                            | 60 mm |
| L <sub>1</sub>                             | 35 mm |
| Riebokšlio Ø D                             | 23 mm |
| tinka kūgiams su spalviniu kodu            | SK 40 |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Sriegis M                    | M16                |
| Rakto dydis                  | 19 mm              |
| Kiaurymės charakteristika    | be kiaurymės       |
| Užtraukimo varžtų standartas | MAS 403            |
| Produkto rūšis               | Užtraukimo varžtas |

## Priedai

|   |           |
|---|-----------|
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40 | 308825 40 |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40 | 308820 40 |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40                        | 308835 40 |