

**HOLEX**

## Užtraukimo varžtas 90° sandarus, be kiaurymės, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 50



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	308790 50
GTIN	4045197377883
Produktų klasė	32Z

### Aprašymas

#### Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

#### Paskirtis:

Įrankiams su kūginiu kotu **JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2**.

#### Pastaba:

Su guminiu **sandarinio** žiedu.

Tinkamą užveržimo raktą galite rasti el. parduotuvėje.

Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.

### Techninis aprašymas

Galvutės Ø D <sub>1</sub>	23 mm
tinka kūgiams su spalviniu kodu	SK 50
L <sub>1</sub>	45 mm
tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu	50
Riebokšlio Ø D	38 mm
Sriegis M	M24
maksimalus užveržimo momentas	150 Nm

Bendras ilgis L	85 mm
Rakto dydis	30 mm
Kiaurymės charakteristika	be kiaurymės
Užtraukimo varžtų standartas	MAS 403
Produkto rūšis	Užtraukimo varžtas

## Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308825 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50