

**Popierinės maskavimo juostos rinkinys, Plotis × ilgis (mm×m): 19X50****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	083645 19X50
GTIN	4005801208446
Produktų klasė	08M

Aprašymas**Modelis:**

tesakrepp® 4329 lengvai maskuojanti, plona ir **lanksti popierinė maskavimo juosta** pasižymi puikiu atsparumu šlapiam šlifavimui ir **apsaugo dažus bei užpildus**. Taip pat puikiai tinka bendriems **maskavimo ir dažymo darbams** iki 70°C temperatūroje.

Pastaba:

Nurodytas tesa® produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

Techninis aprašymas

Plotis	19 mm
Ilgis	50 m
Storis	0,13 mm
Gamintojo pavadinimas	tesakrepp® 4329
Spalva	gelsva
Pagrindo medžiaga	Popierius
Ypatybė	galima ženklinti

Ypatybė	galima pervynioti
Ypatybė	galima nuplėšti rankomis
Stipris tempiant	0,33 N/mm
Yra pamušalas	ne
Sandėlio oro drėgmė	50 - 70 %
atsparus temperatūrai iki	70 °C
Laikymo temperatūra	15 - 35 °C
Tamprumas	10 %
Lipnios juostos rulonų kiekis	16
Klijai	natūralus kaučiukas
Paskirtis	Maskavimas
Sukibimas su plienu	0,28 N/mm
Lipnios juostos rūšis	vienpusė
Produkto rūšis	Lipni juosta