

HOLEX**Gręžimo patronas su krumpliaratiniu žiedu, Tipas: 10/12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	342220 10/12
GTIN	4045197152916
Produktų klasė	32W

Aprašymas**Modelis:**

Kiaurymė raktui įstatyti negrūdinta.

Dešininei ir kairinei sukimosi kryptims.

Su kūgiu DIN 238 tvirtinimui ant kūginių kotų Nr. 342300–342850 arba tiesiai ant staklių suklio.

Paskirtis:

Elektriniams gręžtuvams, **smūginiams gręžtuvams** ir vertikaliomis gręžimo staklėmis.

Techninis aprašymas

Gręžimo patrono kūgis	B 12
Tipas	10/12
Užveržto patrono ilgis	61,4 mm
Užspaudimo ribos	0,8 - 10 mm
maksimalus gręžimo patrono kūgio Ø	12,065 mm
Išorinis Ø	33,5 mm
tinkamas krumpliaratinis raktas	S2

Produkto rūšis

Griebtuvas su krumpliaratiniu žiedu