

HOLEX**Gręžimo patronas su krumpliaratiniu žiedu, Tipas: 10/16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	342220 10/16
GTIN	4045197152923
Produktų klasė	32W

Aprašymas**Modelis:**

Kiaurymė raktui įstatyti negrūdinta.

Dešininei ir kairinei sukimosi kryptims.

Su kūgiu DIN 238 tvirtinimui ant kūginių kotų Nr. 342300–342850 arba tiesiai ant staklių suklio.

Paskirtis:

Elektriniams gręžtuvams, **smūginiams gręžtuvams** ir vertikaliomis gręžimo staklėmis.

Techninis aprašymas

Gręžimo patrono kūgis	B 16
maksimalus gręžimo patrono kūgio Ø	15,733 mm
Užspaudimo ribos	1 - 10 mm
Užveržto patrono ilgis	77 mm
Tipas	10/16
Išorinis Ø	42,4 mm
tinkamas krumpliaratinis raktas	S2

Produkto rūšis

Griebtuvas su krumpliaratiniu žiedu