

HOLEX**Kūginis laikiklis su cilindrinio koto, Koto Ø / gręžimo patrono kūgis: 8/10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	342300 8/10
GTIN	4045197294388
Produktų klasė	32X

Aprašymas**Modelis:**

Užgrūdintas ir nušlifluotas. Mažas radialinis mušimas išlieka net ir ilgai dirbant, nes ant grūdinto paviršiaus neįsispaudžia drožlės, o lengvi smūgiai nepalieka jokių įrėžų.

Precizinis modelis su cilindrinio koto.

Paskirtis:

Gręžimo patrono tvirtinimui frezavimo staklėse, automatuose ir pan. Cilindrinį kotą galima įstatyti į **užspaudimo cangę arba frezavimo patroną.**

Standartas:

Bohrfutterkegel **DIN 238.**

Techninis aprašymas

Cilindrinio koto ilgis	35 mm
Kūgio Ø D	10,094 mm
Gręžimo patrono kūgis DIN 238	B 10
Koto Ø	8 mm
Produkto rūšis	Gręžimo patrono laikiklis