



Savaime užsiveržiantis gręžimo patronas Supra, Tipas: 6



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 341400 6 |
| GTIN | 4019208009544 |
| Produktų klasė | 39R |

Aprašymas

Modelis:

Pramoninis modelis

Su kūgiu DIN 238

Paskirtis:

Vertikalioms gręžimo staklėms.

Tvirtinimui ant įstatomų kotų Nr. 342300 – 342887 arba tiesiai ant staklių suklio.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| maksimalus gręžimo patrono kūgio Ø | 10,094 mm |
| Gręžimo patrono kūgis | B 10 |
| Užspaudimo ribos | 0 - 6,5 mm |
| Užveržto patrono ilgis | 65,6 mm |
| Tipas | 6 |
| Išorinis Ø | 32 mm |
| Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas |