

**HOLEX****Kūginis laikiklis su cilindrinio koto, Koto Ø / gręžimo patrono kūgis: 16/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	342300 16/16
GTIN	4045197294913
Produktų klasė	32X

**Aprašymas****Modelis:**

**Užgrūdintas ir nušlifuotas.** Mažas radialinis mušimas išlieka net ir ilgai dirbant, nes ant grūdinto paviršiaus neįsispaudžia drožlės, o lengvi smūgiai nepalieka jokių įrėžų.

Precizinis modelis su cilindrinio koto.

**Paskirtis:**

Gręžimo patrono tvirtinimui frezavimo staklėse, automatuose ir pan. Cilindrinį kotą galima įstatyti į **užspaudimo cangę arba frezavimo patroną.**

**Standartas:**

Bohrfutterkegel **DIN 238.**

**Techninis aprašymas**

Kūgio Ø D	15,733 mm
Gręžimo patrono kūgis DIN 238	B 16
Cilindrinio koto ilgis	50 mm
Koto Ø	16 mm
Produkto rūšis	Gręžimo patrono laikiklis