

HOLEX**ER cangė, ER 20, Nominalus užveržimo Ø d: 9mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308930 9
GTIN	4045197151285
Produktų klasė	32Z

Aprašymas**Modelis:**

Užgrūdintos ir nušlifotos. poliruotos.

Pastaba:**Užspaudžiamo Ø ribos iki 1 mm mažesnės, pvz.: Ø 10 – 9 mm, išskyrus Ø 1, 1,5 ir 2 (tik 0,5 mm).****Techninis aprašymas**

Nominalus užveržimo Ø d	9 mm
Laikiklis	ER 20
Norma	ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas	≤10 µm
Tipas	428 E
Išorinis Ø D	21 mm
Bendras ilgis L	31,5 mm
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė

