

**Tikslaus maskavimo juosta, Plotis x ilgis (mmxm): 19X50****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	083648 19X50
GTIN	4042448816160
Produktų klasė	08M

Aprašymas**Modelis:**

tesakrepp® 4334 sudaryta iš itin plono ir įplėšimams atsparaus popierinio laikiklio. Užtikrina patikimą padėties nustatymą ir tinka naudoti ne ilgiau kaip 8 savaites lauke, taip pat aukštos kokybės **užpildymo, dažymo ir lakavimo technika su aštriomis lako ir dažų briaunomis**. Naudojimui ant įvairių, jautrių paviršių. pvz.: stiklo, aliuminio, HPVC ir medienos.

Pastaba:

Nurodytas tesa® produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

Techninis aprašymas

Ilgis	50 m
Spalva	gelsva
Storis	0,09 mm
Gamintojo pavadinimas	tesakrepp® 4334
Plotis	19 mm
Klijai	Akrilatas

Stipris tempiant	0,3 N/mm
Yra pamušalas	ne
Laikymo temperatūra	15 - 35 °C
Sandėlio oro drėgmė	50 - 70 %
Pagrindo medžiaga	Popierius
Lipnios juostos rulonų kiekis	1
Tamprumas	4 %
atsparus temperatūrai iki	120 °C
Ypatybė	su UV filtru
Ypatybė	galima ženklinti
Ypatybė	galima nuplėšti rankomis
Sukibimas su plienu	0,19 N/mm
Paskirtis	Maskavimas
Lipnios juostos rūšis	vienpusė
Produkto rūšis	Lipni juosta