

**HOLEX****ER cangė, ER 20, Nominalus užveržimo Ø d: 10mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 308930 10     |
| GTIN             | 4045197151292 |
| Produktų klasė   | 32Z           |

**Aprašymas****Modelis:**

Užgrūdintos ir nušlifotos. poliruotos.

**Pastaba:****Užspaudžiamo Ø ribos iki 1 mm mažesnės, pvz.: Ø 10 – 9 mm, išskyrus Ø 1, 1,5 ir 2 (tik 0,5 mm).****Techninis aprašymas**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Nominalus užveržimo Ø d     | 10 mm             |
| Laikiklis                   | ER 20             |
| Norma                       | ISO 15488-B       |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤10 µm            |
| Tipas                       | 428 E             |
| Išorinis Ø D                | 21 mm             |
| Bendras ilgis L             | 31,5 mm           |
| Produkto rūšis              | Spyruoklinė įvorė |

