

**ARIANA****Žarnų sistema 1/2 colio, Tipas: RD****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 084420 RD     |
| GTIN             | 4037728298361 |
| Produktų klasė   | 08J           |

**Aprašymas****Modelis:**

Lanksčių plastikinių žarnų sistema aušinimo skysčiui ir orui. Darbinis slėgis iki 6 bar, su laikikliais dyd. CLAMP iki 60 bar.

- **Veikia su visomis dažniausiai naudojamomis sistemomis be papildomo adapterio.**
- **Modulinė sujungimo sistema, individualiai kombinuojama naudojant montazines reples.**
- **Srauto dydis: maždaug 28 litrai/min. (1/2 colio), didžiausias išorinis Ø 26 mm.**

**Tiekimo sudėtis:**

po 2 apvalius purkštukus su vidiniu Ø: 6,4 / 9,5 / 12,7 mm

**Pastaba:**

3/8 colio – modelis pagal paklausimą.

**Techninis aprašymas**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Produkto rūšis | Aušinimo sistema |
|----------------|------------------|