



Termo grąžtas, standartinis (su iškyša), sriegiams M: M6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	082730 M6
GTIN	2050001740205
Produktų klasė	04D

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinio termo grąžtas srieginėms skylėms formuoti.

Aprašymas:

Sūkių skaičiumi ir trinties šiluma sukuriama vietinė trinties šiluma, dėl kurios suminkštėja visų tipų metalinės medžiagos. Tokiu būdu per keletą sekundžių galima be drožlių pagaminti uždarus praėjimus pagrindinėje medžiagoje.

Terminis grąžtas daugiakampiu HM kontūru sukuria trinties šilumą, dėl kurios suminkštėja visų tipų metalinės medžiagos. Tokiu būdu per keletą sekundžių galima be drožlių pagaminti uždarus praėjimus pagrindinėje medžiagoje.

Privalumai:

- **Sutaupoma išlaidų ir laiko, lyginant su įprastiniu procesu (pvz.: priveržimo veržlėmis).**
- **Be drožlių, be atliekų; pakeičia kniedines, suvirintas ir prispaudimo veržles.**
- **Tvirtas pagrindas sriegiams su didele ištraukimo jėga.**
- **Visiems standartiniams medžiagų storiams ir sriegių dydžiams (sriegiai pagal DIN 13).**

Techninis aprašymas

rekomenduojamas sūkių skaičius	2400 min ⁻¹
--------------------------------	------------------------

rekomenduojama galia	1 kW
sriegiams M	M6
Didžiausias medžiagos storis	2,9 mm
Kiaurymės Ø	5,4 mm
Koto Ø	6 mm
Produkto rūšis	Terminis grąžtas