



## Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalu, forma ADB, BT 40, trumpas, Virbo $\varnothing$ d1: 22mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	303020 22
GTIN	4250122614197
Produktų klasė	36E

### Aprašymas

#### Modelis:

Kūginis kotas ir visi paviršiai, skirti frezos tvirtinimui, nušlifuoti.  
Visi kantai juodinti.

#### Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

#### Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760 – 308802. Specialus raktas Nr. 309840.

### Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	40 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	22
Virbo $\varnothing$ d <sub>1</sub>	22 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	22
Išorinis $\varnothing$ D	48 mm
Laikiklis	BT 40, trumpas
Norma	DIN 6357
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339

Forma	ADB
Aušinimo kanalo anga	neužrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 15000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

## Priedai

Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko Ø 22 mm	309860 22
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 22 mm	309840 22
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40