

3M**Izoliacinė juosta, 19 mm×25 m, Spalva: WHITE**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	083654 WHITE
GTIN	4054596615717
Produktų klasė	08M

Aprašymas

Modelis:

3M Temflex® 165 yra **universalaus panaudojimo, minkšta PVC izoliacinė juosta**. Sunkiai užsidega. Užgęsta savaime, atspari alyvai ir tirpikliams.

Paskirtis:

Skirta izoliavimui, surišimui, pritvirtinimui ir spalviniam žymėjimui.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

Techninis aprašymas

Ilgis	25 m
Spalva	balta
Storis	0,15 mm
Plotis	19 mm
Gamintojo pavadinimas	3M® Temflex® 165
Yra pamušalas	ne

Pagrindo medžiaga	PVC folija
Paskirtis	Ženklas
Paskirtis	Tvirtinimas
Paskirtis	Izoliavimas
Paskirtis	Rišimas
Paskirtis	Žymėjimas
Sukibimas su plienu	0,2 N/mm
Laikymo temperatūra	20 - 23 °C
Sandėlio oro drėgmė	50 - 60 %
Tamprumas	200 %
Stipris tempiant	2 N/mm
atsparus temperatūrai iki	90 °C
Lipnios juostos rūšis	vienpusė
Produkto pavadinimo požymis	19 mm×25 m
Produkto rūšis	Lipni juosta