



Terminių grąžtų rinkinys, standartiniai, su terminiu sriegikliu, sriegiams M: M5-M8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	082721 M5-M8
GTIN	2050001740069
Produktų klasė	04D

Aprašymas

Aprašymas:

Terminis grąžtas daugiakampiu HM kontūru sukuria trinties šilumą, dėl kurios suminkštėja visų tipų metalinės medžiagos. Tokiu būdu per keletą sekundžių galima be drožlių pagaminti uždarus praėjimus pagrindinėje medžiagoje.

Privalumai:

- Sutaupoma išlaidų ir laiko, lyginant su įprastiniu procesu (pvz.: priveržimo veržlėmis).
- Be drožlių, be atliekų; pakeičia kniedines, suvirintas ir prispaudimo veržles.
- Tvirtas pagrindas sriegiams su didele ištraukimo jėga.
- Visiems standartiniams medžiagų storiams ir sriegių dydžiams (sriegiai pagal DIN 13).

Turinys:

po 1 termo grąžtą ir sriegiklį: dyd. M5; M6; M8

Pastaba:

Kitokie ir specialios paskirties modeliai (pvz., plonomis skardoms) tiekiami pagal užklausą.

Tinkamus valcuojančius sriegiklius rasite Nr. 139115 ir toliau.

Techninis aprašymas

sriegiams M	M5-M8
-------------	-------

Produkto rūšis

Terminis grąžtas

Priedai

Termo grąžtas, standartinis (su iškyša) sriegiams M M8

082730 M8

Termo grąžtas, standartinis (su iškyša) sriegiams M M6

082730 M6

Termo grąžtas, standartinis (su iškyša) sriegiams M M5

082730 M5