



## ER cangė, ER 25, Nominalus užveržimo Ø d: 5mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	308960 5
GTIN	4045197151360
Produktų klasė	32Z

### Aprašymas

#### Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifotos. poliruotos.

#### Pastaba:

**Užspaudžiamo Ø ribos iki 1 mm mažesnės, pvz.: Ø 10 – 9 mm, išskyrus Ø 1, 1,5 ir 2 (tik 0,5 mm).**

Užspaudimo cangės ER16, ER25 ir ER32 su sandarinimu, el. parduotuvėje galima užsakyti ir colinius dydžius.

### Techninis aprašymas

Nominalus užveržimo Ø d	5 mm
Laikiklis	ER 25
Norma	ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas	≤10 µm
Tipas	430 E
Išorinis Ø D	26 mm
Bendras ilgis L	34 mm
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė

