

**Atraminis centras WS, Morzės kūgis: 5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	323400 5
GTIN	4045197296641
Produktų klasė	32L

Aprašymas**Modelis:**

Viršūnės kampas 60°, nušlifluotas paviršius.
Iš įrankinio plieno, pilnai užgrūdintas.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu gražtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Standartas:**DIN 806**

Išorinis Ø D: 44,7 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Techninis aprašymas

Morzės kūgis	5
Išorinis Ø D	44,7 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys