



Varomųjų galvučių rinkinys medinėje dėžėje kairinės, Morzės kūgis: 4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	327460 4
GTIN	4019208021256
Produktų klasė	35R

Aprašymas

Modelis:

- Viršūnės kampas 60°, ruošinio Ø 8 – 80 mm.
- Įtemptos, ašine kryptimi reguliuojamos diskinės spyruoklės kompensuoja centravimo klaidų gylį skirtumus.
- Viršūnę galima lengvai pagaląsti.

Paskirtis:

Tvirtinimui tekimo staklių suklio kūgyje.

Tiekimo sudėtis:

1 pagrindinis įtaisas Nr. 327520 (tinka dešininei ir kairinei sukimosi kryptčiai).

1 centravimo viršūnė Nr. 327660, 6 mm Ø, varomajai galvutei dyd. 13 – 24.

1 centravimo viršūnė Nr. 327660, 12 mm Ø, varančiajai galvutei dyd. 21 – 40.

4 varomosios galvutės, darbinės ribos Ø 13 – 100 mm (Nr. 327600 arba 327610: dyd. 13 – 24, 21 – 40, 33 – 64; Nr. 327640 arba 327650: dyd. 51 – 100).

Su medine dėže, kurioje yra vietos dar 6 varomosioms galvutėms ir 3 centrams (susikomplektuoti įrankius ruošiniams, kurių Ø 9–160 mm).

Pastaba:

Papildomos dalys, skirtos 321750 ir 321770.

Darbinių ribų Ø: 13 - 100 mm

Centravimo viršūnės Ø: 6/12 mm

Svoris: 4,3 kg

Techninis aprašymas

Svoris	4,3 kg
Darbinių ribų Ø	13 - 100 mm
Morzės kūgis	4
Centravimo viršūnės Ø	6/12 mm
Produkto rūšis	Varomųjų galvučių įtaisas