

HOLEX**Pastovus centras su kietlydinio viršūne, Morzės kūgis: 3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	323600 3
GTIN	4045197296689
Produktų klasė	32L

Aprašymas**Modelis:**

Viršūnės kampas 60°, nušlifluotas paviršius.

Iš vientiso ruošinio, su giliai įleista **kietlydinio viršūne**.

Kietlydininės centrų viršūnės yra su ženklinimo grioveliu, kuris parodo maksimalią galandimo ribą.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Standartas:**DIN 806**

Išorinis Ø D: 24,1 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Kietlydinio Ø H: 11 mm

Plokštumos ilgis L₁: 38 mm

Atstumas tarp plokštumos ir viršūnės b: 3 mm

Techninis aprašymas

Plokštumos ilgis L ₁	38 mm
Morzės kūgis	3
Išorinis Ø D	24,1 mm
Kietlydinio Ø H	11 mm

Atstumas tarp plokštumos ir viršūnės b	3 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys