

**Garant****CNMG 09T308, Rūšis: HB7120-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250152 HB7120-1
GTIN	4045197819604
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

CNMG 09T308 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 4 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	HB7120-1
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min

Drožlialaužis	VM
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 09T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui