

Garant**DNMG 150604, Rūšis: HB7120-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250760 HB7120-1
GTIN	4045197819796
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150604 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1
Drožlialaužis: VM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mm
Pastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VM

Kietlydinys	HB7120-1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150604
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui