


**Garant**
**CNMM 120408, Rūšis: HB7120-1**


### Užsakymo data

Užsakymo numeris	250452 HB7120-1
GTIN	4045197819703
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

CNMM 120408 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VR

Pjūvio gylis  $a_p$ : 2 - 8 mm

Pastūma  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 210 m/min

### Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7120-1
Drožlialaužis	VR
Pjūvio gylis $a_p$	2 - 8 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 210 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma $f$	0,4 - 1,2 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui