

Garant
CNMG 09T308, Rūšis: HB7120-1


Užsakymo data

Užsakymo numeris	250052 HB7120-1
GTIN	4045197819567
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 09T308 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,5 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 290 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VS
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2,5 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7120-1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 290 m/min

Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 09T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui