

Garant**DNMG 150608, Rūšis: HB7120-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250762 HB7120-1
GTIN	4045197819819
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150608 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1
Drožlialaužis: VM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mm
Pastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	VM
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HB7120-1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min

Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui