

Garant**CNMG 120404, Rūšis: HB7120-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250156 HB7120-1
GTIN	4045197819611
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 120404 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Kietlydinys	HB7120-1
Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	VM

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusias apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui