


Garant**CNMM 160612, Rūšis: HB7120-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250458 HB7120-1
GTIN	4045197819727
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMM 160612 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1
Drožlialaužis: VR
Pjūvio gylis a_p : 2 - 8 mm
Pastūma f : 0,4 - 1,2 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 210 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,4 - 1,2 mm/aps,
Kietlydinys	HB7120-1
Pjūvio gylis a_p	2 - 8 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 210 m/min
Drožlialaužis	VR
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Kampo spindulys	1,2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 160612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui