

Garant**DNMG 150612, Rūšis: HB7120-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250764 HB7120-1
GTIN	4045197819802
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150612 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mmPastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	1,2 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	VM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Pagrindinis naudojimas	M

Kietlydinys	HB7120-1
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui