

Garant**CNMG 120408, Rūšis: HB7120-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250158 HB7120-1
GTIN	4045197819628
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Drožlialaužis	VM
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Kietlydinys	HB7120-1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui