

Garant**CNMG 120408, Rūšis: HB7120-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250060 HB7120-1
GTIN	4045197819581
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 120408 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2,5 mmPastūma f : 0,15 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 290 m/min**Techninis aprašymas**

Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,
Drožlialaužis	VS
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HB7120-1
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 290 m/min

Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui