

**Garant****DNMG 150608, Rūšis: HB7120-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250862 HB7120-1
GTIN	4045197819826
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

DNMG 150608 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VG

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1,5 - 6 mmPastūma  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	VG
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Kietlydinys	HB7120-1
Pastūma $f$	0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	1,5 - 6 mm
Pagrindinis naudojimas	M

Kampo spindulys	0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui