

Garant**CNMG 120412, Rūšis: HB7120-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250160 HB7120-1
GTIN	4045197819635
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 120412 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	VM
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	1,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min

Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HB7120-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui