

Garant**SNMG 120404, Rūšis: HB7120-1****Užsakymo data**

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 251142 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197819925 |
| Produktų klasė | 21G |

Aprašymas

SNMG 120404 HB7120-1 Kampo spindulys: 0,4 mm
Kietlydinys: HB7120-1
Drožlialaužis: VS
Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 290 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------|-------------------|
| Drožlialaužis | VS |
| Kietlydinys | HB7120-1 |
| Pagrindinis naudojimas | M |
| Pastūma f | 0,1 - 0,4 mm/aps, |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas |
| Pjūvio gylis a_p | 0,3 - 2 mm |
| Kampo spindulys | 0,4 mm |

| | |
|---|---------------------------------|
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 90 - 290 m/min |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnasis apdirbimas |
| Ašmenys | HM |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | SNMG 120404 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 8 |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekimui |