

**Garant****DNMG 110408, Rūšis: HB7120-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250654 HB7120-1
GTIN	4045197819741
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

DNMG 110408 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1  
Drožlialaužis: VS  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 90 - 290 m/min

**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HB7120-1
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	90 - 290 m/min
Pastūma $f$	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 2 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	VS

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 110408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui