

Garant**CNMG 09T304, Rūšis: HB7120-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250150 HB7120-1
GTIN	4045197819598
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CN. G 09T304 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mmPastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Kietlydinys	HB7120-1
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	VM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui