

Garant**CNMG 120416, Rūšis: HB7120-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250162 HB7120-1
GTIN	4045197819642
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 120416 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1
Drožlialaužis: VM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HB7120-1
Kampo spindulys	1,6 mm
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Drožlialaužis	VM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120416
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui