


Garant**SNMG 120408, Rūšis: HB7120-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251144 HB7120-1
GTIN	4045197819932
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMG 120408 HB7120-1 Kampo spindulys: 0,8 mm
Kietlydinys: HB7120-1
Drožlialaužis: VS
Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 290 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7120-1
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	VS
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 290 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui