

Garant**DNMG 150604, Rūšis: HB7120-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250658 HB7120-1
GTIN	4045197819758
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150604 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 290 m/min**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 290 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HB7120-1

Drožialaužis	VS
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150604
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui