


Garant
KNUX 160405R, Rūšis: HB7120-1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251030 HB7120-1
GTIN	4045197819840
Produktų klasė	21G

Aprašymas

KNUX 160405R HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1
 Drožlialaužis: VM
 Drožlialaužio laiptelio matmuo: 2,2 mm
 Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mm
 Pastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Drožlialaužio laiptelio matmuo	2,2 mm
Drožlialaužis	VM
Kietlydinys	HB7120-1
Kampo spindulys	0,5 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas

Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	KNUX 160405R
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui