

Garant**CNMG 160608, Rūšis: HB7120-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250168 HB7120-1
GTIN	4045197819659
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 160608 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7120-1
Drožlialaužis	VM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Pagrindinis naudojimas	M

Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui