


Garant**SNMG 120404, Rūšis: HB7120-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251222 HB7120-1
GTIN	4045197819949
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMG 120404 HB7120-1 Kampo spindulys: 0,4 mm
Kietlydinys: HB7120-1
Drožlialaužis: VM
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Kietlydinys	HB7120-1
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	VM

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui