

**Garant****CNMG 120408, Rūšis: HB7120-1**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	250322 HB7120-1
GTIN	4045197819666
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

CNMG 120408 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VG

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1,5 - 6 mmPastūma  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min

### Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	VG
Kietlydinys	HB7120-1
Pjūvio gylis $a_p$	1,5 - 6 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui